

Pieper

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Pieper Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Pieper Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
LENSÝ FRO-7660-38-78-HG-HT-A	
CAMERA PROTECTOR,VP-01	
FK-CM-PTZ-3612-2-IQ-Ri	CAMERA,COLOR MONOCHROME
2041114	
76755921-01	
D06F-MA10-3-4"	
DMW-7660	
DOC-01	
EBK-01-KABEL	
FK-CF-3713-2-78-IQ	
FK-CF-PTZ-3612-2- IQ-R1	
FK-CM-6328-2-IQ	

FK-FC-1024-2-IQ-R1
FK-N-CF-1313-2-78-IQ
FK-N-CF-1313-2-IQ
FK-N-CM-1313-2-IQ
FRM-208-720-2R
FRO-3830-38-78-HG-HT-A
FRO-3830-38-78-HG-IR-A
FRO-5140-38-78-HG-IR-A
FRO-N-9428-78-HT
HG-11.9-2.5-900
HG-22.5-2.0-900
HT-22.5.02.0-1000
HT-22.5-2.0-1000
HT-39-2.0-1000-DMW
HT-99-3.0-1000
IKS-3612
IM-CT-1948-3-07-IQ
IM-CT-1948-3-09-IQ
IM-CT-2256-02-4-IQ
IM-CT-4317-3-IQ
IM-CT-4318-3-IQ
IM-CT-4826-3-IQ
KFP-187
OFR-M-7805-17
WEF-42-70-E
WEF-6000-E.
WUD-3545-E
WUS-1700-2-M
WUW-2252-E-HT
WUW-2252-E-L-İT

WUW-3627-76-150-E	
FRO-5140-38-78-IR-A	axial probe lens with video signal iris control incl. IR-22.5-2.0-450 heat protecting filter OFR-M-7805-21 lens guide ring angle of view: 1/2" = horizontal = 53° - vertical = 43° 1/3" = horizontal = 43° - vertical = 33° Net weight [kg]: 0.3
ND-22.5-2.0-106	
HG-99-3.0-150	
WUW-3500-E-HT	
WUD-3545-E	
WAH-2180-E	
WUS-1700-2-M-RJ45	
EBK-01-KABEL	
DOC-01	
VP-02	
FRO-7660-38-78-HG-IR-A	
Srk-9401-At21-6330	
Fro-R-1145-12-Ir-M	
Wah-2180-E	
Ent-8000	
Fs-1000	
Kmf-853-0-6-02	
Wef 8085-AI	
So3700w	
So-2113	
Fkk-1601-C07-Pvc	
Fro-3830-38-78-Ht-A	
Kmf-850-0-6-02	
Nt-Kmf-S4-12v-Pwm	
Fro38303878ira	
Bed-1503-M	
Fk-Cm-Ptz-3613-2-Iq-R1	
Wuw-3500-E-Lt	

Fk-Cf-Ptz-3613-2-Iq-R1
Usl-06-Ex-24v-50w
Sas1010
Fro 2821 Hq
B8531
Vvv-1-3/Vda-4a
Kmf-853-0
Aport-311
Fk-Cf-3712-2-78-Iq
Fro-5140-38-78-Hg-Ht-Ir-A 1/2quot;Auto Iris
Ksw-Rsxxx-Bus
Ipc- H2-1-B-Vt
4090394
Fla760038
Fro38303878hghta
Gmdb Fhi - 160 - 25 +gmdb Fhi - 160 - 87
Fro-9881-78-Ht-M
Bed-108-2
Tbm-051
Fro-Mp-9412-78-Ht
Slot 2: Plb 1977
Wus-1700-2-M-Rj45
Fk-Cf-Ptz-3612-2-Iq-R1(85253090) Obsolete/Replaced By Fk-Cf-3712-2-78- Iq 1/2quot; Dsp-Color-Furnace Ccd
Wu-8085-Al
Ubs-Frs-3612
Gasket (For Asz 800)
Vgd 15-Er-S-5.
Ck-Cf-Ptk-3612-2-Io-Ri

Wus-90-16
Iks-Es-3612-Xxx-Fro-Mp
Rfo-76755921-01
Fk-Cf-Ptz-3612-2-Iq-R1-V1
Sas-10-10
Fro-7660-38-78-Ht-A
Kmf-850-01
2206-00212
Fro-2821-78-Ht-A-V1
Ht-22-5-2.0-1000 Heat Protecting Filter
So-3700-W
Fro-2821-78-Hg-A
Snk-850-E-Pp
Wef-42-70-Al
Fro-6851-13-78-Hg-A Dc 1/3??
Ir2250150
Zaa-800-2000-2
Fro-2821-78-Hg-Ht-A
Srk-A-1629-24
Slot 1: Ic1
Fro-2821-78-Hg-Ht
Wuw-4500-E-Ht
Kmf-853-0 Connection Box
Fro-7660-38-Ht-A
85299097
Fro-7660-38-78-Ht-A Axial Probe Lens
Srk-9401
Fro-5140-38-47-Hg-Ir-M
Ht225201000
Ipc -L1-Fvt-0203txfc
Ksw-Rs232-Rs422-2012-13-3600

Frs-V-208-720-550-3
So-3700-W Software Package For Set-Up Menu Of Fk-C/M-3700 Series Computer Configuration
Frm-R-208-720-2r
Ck-Cf-Ptk-3612-2-Iq-Ri
Fro-7660-38-78-Hg-A
Nmk-13-30-Usb
Tubus 8085
Typ: Fk-Cf-Ptz-3612-2-Iq-R1
Kmf-983-0-AI (Ex.Kmf-980-0-AI)
Np-311
Fro38303878hgira
Fk-M-9012-2-Ir-Iq-A
Fk-Mf-9012-2-Ir-Iq-A
Srk-Kmf-S3-2r
Gmdb Frm - 208 - 720
Fk-Cf-Ptz-3612-2-Iq-R1
Snk-853-12v
Fks-1401-180
Frm-R45-076-1000-2r
So-3700-W Software Package For Set-Up Menu
Zdg-650
Fro-9881-12-Ht-M
2097639
Fro-2821-78-Hg-Ht-A Fro-Z-7018-79-110
Fkcf3713278iqn
Frm-AI59-208-720(Ex. Frm-208-720)
Sas-10-10 (10 Pin Female Connector For Fs 1000 Net Weight (Kg) 0,05)
Frs-208-550 Furnace Probe

Slot 4:Pancon 100-932-433
Kmf-853-0-Wus-17
Ass-2495-01
Hg-99-3.0-150
Wah-2180-S
Wef-8085-AI
Fro76603878hta
85258019
Gmdb Dif - 800 -50
Fro-R-7070-12
Frs-208-720
Fkcf3712278iqn
Fk-Cf-Ptz-3612-2-Iq-R1-N